

nVent ERIFLEX Flexbus 预制孔铝导轨



认证



功能

提供可选的夹子

工厂预打孔便于快速安装

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

Table 1/2

物料号	订货号	材料	A	孔尺寸 (HS)	高度 (H)	长度 (L)
FLEXALPROF2 M	508100	铝	12.5 mm	8 mm	15 mm	2000mm

Table 2/2


物料号	订货号	宽度 (W)	单位重量
FLEXALPROF2M	508100	35 mm	0.9 kg

其他产品详情

支撑套件及铝导轨分开售卖。

当使用电缆桥架时，我们建议将Flexbus的支撑安装到桥架二端，用来保护Flexbus导体远离可能的桥架锋利边缘。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE