

# nVent ERIFLEX Flexbus

## 铝轨裁切器和插入式压接器



### 功能

切割 Flexbus 铝穿孔型材和 CABS-APP 铝型材，无毛刺，无变形，无碎屑

精确和重复的切割

切割 M6 螺纹杆

将螺纹杆插件压接到铝轨上（从顶部或底部）

可以固定在台面或工作台上，或使用随附的木板在地板上使用

随附木地板和运输箱

安全使用和条件

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

### 技术参数

Table 1/1

| 物料号                | 订货号    | 材料          | 长度 | 深度    | 高度     | 单位重量  |
|--------------------|--------|-------------|----|-------|--------|-------|
| FLEXALURAILC<br>UT | 508174 | Aluminum, 钢 | 1m | 142mm | 160 mm | 13 kg |

其他产品详情

包括标尺、导引件和止动装置。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

| 北美              | 欧洲              | 欧洲             | 亚太地区                 |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| +1.800.753.9221 | 荷兰：             | 德国：            | 上海：                  |
| ，按 1 转客户服务      | +31 800-0200135 | 800 1890272    | + 86 21 2412 1618/19 |
| ，按 2 转技术支持      | 法国：             | 其他国家/地区：       | 悉尼：                  |
|                 | +33 800 901 793 | +31 13 5835404 | +61 2 9751 8500      |



我们强大的品牌组合：

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE