

nVent ERIFLEX FleXbus 隔热绑带



认证



功能

膨胀型胶布的本体是丁基橡胶，添加了膨胀型防火添加剂及玻纤强化。

在穿透密封的厚度小于200mm时用于缠绕FleXbus导线

技术参数

Table 1/1

物料号	订货号	颜色	符合	长度	宽度	单位重量
FLEXBANDAGE	508152	红色, 棕色	EN 13501-1, EN 1366-3	5000mm	150 mm	3.6 kg

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
, 按 1 转客户服务
, 按 2 转技术支持

欧洲

荷兰: +31 800-0200135
法国: +33 800 901 793

欧洲

德国: 800 1890272
其他国家/地区: +31 13 5835404

亚太地区

上海: + 86 21 2412 1618/19
悉尼: +61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE