

nVent ERIFLEX FleXbus IP66 升级套件



认证



功能

通过添加热缩管将 IP55 升级到 IP66

提高防尘、防水等级

无卤素

技术参数

收缩率: 4:1

工作温度: -55 to 130 °C

成型温度: 135 °C Min

Table 1/1

物料号	订货号	高度	单位重量
FLEXCEIP66C50	508144	10 cm	0.04 kg

物料号	订货号	高度	单位重量
FLEXCEIP66C100	508145	10 cm	0.05 kg

其他产品详情

FLEXCEIP66C50 升级套件适用于以下 Flexbus 导体横截面：220、360、545 和 640 mm2。

FLEXCEIP66C100 升级套件适用于以下 Flexbus 导体横截面：960、1280 和 1810 mm2。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE