

nVent ERIFLEX Flexibar Advanced 套件



功能

将母线与固定开关设备连接

套件包含带冲孔末端和末端盖的预成型 nVent ERIFLEX Flexibar Advanced

套件提供三种配置

借助高阻抗、无卤素、阻燃且低烟材料实现绝缘，仅有不到 20% 的部分与导体接触，可实现较高灵活性

镀锡铜可以接铜或铝导线

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

无卤素等级: UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-1

烟雾、毒性和酸度等级: IEC® 60754-2

低烟雾等级: IEC® 61034-2;ISO 5659-2;UL® 2885

抗紫外线等级: UL® 854;UL® 2556

可燃性等级: UL® 94V-0

Table 1/1

物料号	订货号	典型应用额定电流	类型	单位重量
FLXADVKIT250AT	534800	250 A	三相	0.76 kg

物料号	订货号	典型应用额定电流	类型	单位重量
FLXADVKIT250ATN	534805	250 A	三相, 中性	0.98 kg
FLXADVKIT630AT	534810	630 A	三相	2.1 kg
FLXADVKIT630ATN	534815	630 A	三相, 中性	3.1 kg

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE