

nVent ERIFLEX Flexibar 末端盖



认证



功能

适用于 nVent ERIFLEX Flexibar 的末端盖和绝缘功率编织层

可对连接情况进行目测检查

固定后便于合适匹配

无卤素

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

材料: 聚碳酸酯

可燃性等级: UL® 94V-0

Table 1/1

物料号	订货号	导体宽度	单位重量
ENDCOV20	541774	20 mm	0.19 kg

物料号	订货号	导体宽度	单位重量
ENDCOV24	541775	24 mm	0.22 kg
ENDCOV32	541776	32 mm	0.26 kg

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE