

nVent ERIFLEX Flexidrill 钻孔导引件



认证



功能

用于在 nVent ERIFLEX Flexibar、PBC 软编织连接和 PPS 压焊软连接中钻孔的导引件

包括多种直径的模具

可调式导引件，能够设置多个孔中心间距

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

Table 1/2

物料号	订货号	材料	模孔尺寸	深度	高度	宽度
FLEXIDRILLR	558600	钢	6.5 mm, 8.5 mm, 10.5 mm, 12.5 mm	300mm	150 mm	250 mm

Table 2/2

物料号	订货号	单位重量
-----	-----	------

FLEXIDRILLR	558600	9.5 kg
-------------	--------	--------

其他产品详情

不要与 nVent ERIFLEX Flexibar Summum 配合使用。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE