

# nVent ERIFLEX Spirflex 螺旋套管



## 认证



## 功能

适用于多种应用的可扩展电缆套管

螺旋式结构允许在任意位置扩展电缆

电缆和电线的灵活捆扎和机械保护

使用方便分发的封装箱

无卤素

## 技术参数

材料: 聚乙烯

可燃性等级: UL® 94HB

工作温度: -50 to 85 °C

Table 1/1

| 物料号 | 订货号 | 颜色 | 直径 | 长度 | 单位重量 |
|-----|-----|----|----|----|------|
|-----|-----|----|----|----|------|

|              |        |    |       |     |         |
|--------------|--------|----|-------|-----|---------|
| SPIRFLEX-X6  | 556100 | 白色 | 6 mm  | 50m | 0.01 kg |
| SPIRFLEX-I6  | 556000 | 黑色 | 6 mm  | 50m | 0.01 kg |
| SPIRFLEX-I12 | 556010 | 黑色 | 12 mm | 25m | 0.03 kg |
| SPIRFLEX-X12 | 556110 | 白色 | 12 mm | 25m | 0.03 kg |
| SPIRFLEX-I16 | 556020 | 黑色 | 16 mm | 25m | 0.05 kg |
| SPIRFLEX-I22 | 556030 | 黑色 | 22 mm | 25m | 0.06 kg |

其他产品详情

单位重量以每米 (3.28') 计算。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

|                 |                 |                |                      |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| 北美              | 欧洲              | 欧洲             | 亚太地区                 |
| +1.800.753.9221 | 荷兰：             | 德国：            | 上海：                  |
| ，按 1 转客户服务      | +31 800-0200135 | 800 1890272    | + 86 21 2412 1618/19 |
| ，按 2 转技术支持      | 法国：             | 其他国家/地区：       | 悉尼：                  |
|                 | +33 800 901 793 | +31 13 5835404 | +61 2 9751 8500      |



我们强大的品牌组合：

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE