

nVent ILSCO TaskMaster®工具 - 12吨压接工具



nVent ILSCO TaskMaster - 12吨手枪式握把压接工具，可与nVent ERICO压接式接地连接器系列配合使用。C型和E型压接兼容nVent ILSCO模具以及此工具。

依靠12吨手枪式握把压接工具，可在数分钟内非常轻松地形成安全连接，这得益于其强大的功能，比如360度工具头旋转、双速泵和变速触发器。为了使工具易于使用，它还配备了左手和右手均可操作的手动释放机构、LED工作灯和电池电量指示灯。

12吨手枪式握把压接工具由18伏电池平台的无绳电源系统供电，融合了专业级电力、轻量级设计以及高性能表现，适合全天使用。

功能

与nVent ILSCO U型模具兼容，用于压接nVent ERICO C型和E型紧固夹

此工具可与其它制造商的模具搭配

12吨手枪式握把压接工具采用多用途设计，适合众多不同的作业现场和导线布局

人体工程学设计和方便使用的特性，使得压接作业快速而简单

包含手提箱，电池及充电器另行采购

电源和接地合规性：连同模具和连接器一起通过了UL467和UL486A/B标准测试

技术参数

Table 1/1

物料号	材料	导体材料	长度	宽度	高度	单位重量
TB-12U1000-PX	钢, Plastic	铜	431mm	304 mm	76.2 mm	7.21 kg

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE