


PDBS 聚酰胺编织套管



认证



功能

适用于多种应用的可扩展电缆套管

电缆和电线的灵活捆扎和机械保护

使用方便分发的封装箱

无卤素

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

密度:	1.14 kg/m ³
材料:	聚酰胺
可燃性等级:	UL [®] 94V-2
工作温度:	-40 to 120 °C

Table 1/1

物料号	订货号	颜色	直径	长度	单位重量
-----	-----	----	----	----	------

PDBS5B	554730	黑色	5 mm	100m	0 kg
PDBS5G	554430	灰色	5 mm	100m	0 kg
PDBS10B	554760	黑色	10 mm	100m	0.01 kg
PDBS10G	554460	灰色	10 mm	100m	0.01 kg
PDBS12B	554770	黑色	12 mm	50m	0.01 kg
PDBS12G	554470	灰色	12 mm	50m	0.01 kg
PDBS8B	554750	黑色	8 mm	100m	0.01 kg
PDBS8G	554450	灰色	8 mm	100m	0.01 kg
PDBS20B	554810	黑色	20 mm	50m	0.02 kg
PDBS20G	554510	灰色	20 mm	50m	0.02 kg
PDBS16B	554790	黑色	16 mm	50m	0.13 kg
PDBS16G	554490	灰色	16 mm	50m	0.13 kg
PDBS30B	554830	黑色	30 mm	50m	0.03 kg
PDBS30G	554530	灰色	30 mm	50m	0.03 kg
PDBS40B	554850	黑色	40 mm	50m	0.04 kg
PDBS40G	554550	灰色	40 mm	50m	0.04 kg

其他产品详情

单位重量以每米 (3.28') 计算。

覆盖效率						
部件编号	直径					
	标称	覆盖面	最小值	覆盖面	最大值	覆盖面
PDBS5x	5 mm	97%	4 mm	100%	8 mm	90%
PDBS8x	8 mm	94%	6 mm	100%	10 mm	91%
PDBS10x	10 mm	95%	8 mm	100%	14 mm	94%
PDBS12x	12 mm	96%	10 mm	100%	16 mm	94%
PDBS16x	16 mm	96%	14 mm	100%	18 mm	98%
PDBS20x	20 mm	95%	16 mm	100%	25 mm	99%
PDBS30x	30 mm	90%	20 mm	100%	35 mm	92%
PDBS40x	40 mm	90%	30 mm	100%	45 mm	94%
PDBS50x	50 mm	95%	40 mm	100%	65 mm	100%
PDBS70x	70 mm	94%	60 mm	100%	80 mm	99%

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE