

QCC nVent ERIFLEX Flexibar 接线夹



认证



功能

将 nVent ERIFLEX Flexibar 连接到已冲孔的母线

能够形成良好的电气接触

节省空间的紧凑型设计

快速简单的安装

非常适合进行现场改装

技术参数

完成: 电镀锌

材料: 钢

Table 1/2

物料号	订货号	导体宽度	深度 (D)	高度 (H)	宽度 (W)	厚度 (T)
QCC15-5-32	561210	15.5 - 32 mm	13mm	35 mm	70 mm	5 mm


物料号	订货号	导体宽度	深度 (D)	高度 (H)	宽度 (W)	厚度 (T)
QCC40-63	561220	40 - 63 mm	13mm	35 mm	95 mm	5 mm

Table 2/2					
物料号	订货号	A	B	C	单位重量
QCC15-5-32	561210	50 mm	10.5 mm	11 mm	0.11 kg
QCC40-63	561220	75 mm	10.5 mm	11 mm	0.16 kg

其他产品详情

当 nVent ERIFLEX Flexibar 厚度小 5 毫米（0.2 英寸）时使用一个夹钳，当 nVent ERIFLEX Flexibar 厚度大于 5 毫米（0.2 英寸）时使用两个夹钳。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE