


增强型紧凑母线支承（带中性线）



认证



功能

设计紧凑，适用于深度为 400 mm (15 3/4") 的面板

已机械加固

包含可用于直接固定保护屏的安装孔

快速简单的安装

无卤素

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数


母排宽度:	50 - 80 mm
最大工作电压, IEC (Ui):	1000;1500
可燃性等级:	UL® 94V-0
工作温度:	-40 to 130 °C

Table 1/3						
物料号	订货号	材料	典型应用额定电流	符合	母排厚度	每相母排
RCBS1-6TN	552050	Aluminum, 玻璃纤维增强聚酰胺	500 - 1200 A	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	6.35 mm	1
RCBS1-10TN	552070	Aluminum, 玻璃纤维增强聚酰胺	500 - 1600 A	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	10 mm	1

Table 2/3						
物料号	订货号	宽度 (W)	A	B	C	D
RCBS1-6TN	552050	338 - 390 mm	290 mm	65 mm	325 - 377 mm	65 mm
RCBS1-10TN	552070	338 - 390 mm	290 mm	65 mm	325 - 377 mm	65 mm

Table 3/3		
物料号	订货号	X
RCBS1-6TN	552050	6.5 x 23 mm
RCBS1-10TN	552070	6.5 x 23 mm

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE