

RRCB 成卷圆铜编织带



认证



功能

成卷编织带主要用于配电或接地应用

非磁性材料

技术参数

材料： 铜

Table 1/2

物料号	订货号	标称电流	横截面积	电线数量	电线直径	长度
RRCB15-25	557440	150A	25mm ²	1416	0.15mm	25m
RRCB15-75	557470	300A	75mm ²	4236	0.15mm	25m
RRCB15-10	557420	75A	10mm ²	560	0.15mm	25m

物料号	订货号	标称电流	横截面积	电线数量	电线直径	长度
RRCB15-30	557450	180A	30mm ²	1680	0.15mm	25m
RRCB15-16	557430	120A	16mm ²	900	0.15mm	25m
RRCB15-50	557460	250A	50mm ²	2820	0.15mm	25m
RRCB15-6	557400	45A	6mm ²	352	0.15mm	25m

Table 2/2			
物料号	订货号	直径	单位重量
RRCB15-25	557440	8 mm	0.25 kg
RRCB15-75	557470	14 mm	0.75 kg
RRCB15-10	557420	5 mm	0.1 kg
RRCB15-30	557450	9 mm	0.3 kg
RRCB15-16	557430	6 mm	0.16 kg
RRCB15-50	557460	11 mm	0.5 kg
RRCB15-6	557400	4 mm	0.06 kg

其他产品详情

单位重量以每米 (3.28') 计算。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE