


RRCBI 成卷绝缘圆铜编织带



认证



功能

成卷编织带主要用于配电或接地应用

非磁性材料

技术参数

Table 1/2

物料号	订货号	材料	标称电流	横截面积	电线数量	电线直径
RRCBI15-16	510510	Copper, 聚氯乙烯	120A	16mm ²	900	0.15mm
RRCBI15-10	510500	Copper, 聚氯乙烯	75A	10mm ²	560	0.15mm

Table 2/2

物料号	订货号	长度	直径	单位重量
-----	-----	----	----	------

RRCBI15-16	510510	25m	8 mm	0.16 kg
RRCBI15-10	510500	25m	7 mm	0.1 kg

绝缘厚度: 1 mm
绝缘电压: 450V
可燃性等级: UL® 94V-0
温度: 70 °C Max

其他产品详情

单位重量以每米 (3.28') 计算。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰:	德国:	上海:
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国:	其他国家/地区:	悉尼:
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE