


# RTCBI 成卷绝缘圆镀锡铜编织带



## 认证



## 功能

成卷编织带主要用于配电或接地应用

非磁性材料

镀锡表面处理可提供防盗外观

## 技术参数

完成: 镀锡

Table 1/2

| 物料号        | 订货号    | 材料              | 标称电流 | 横截面积              | 电线数量 | 电线直径   |
|------------|--------|-----------------|------|-------------------|------|--------|
| RTCBI15-10 | 503400 | Copper,<br>聚氯乙烯 | 75A  | 10mm <sup>2</sup> | 560  | 0.15mm |
| RTCBI15-16 | 503410 | Copper,<br>聚氯乙烯 | 120A | 16mm <sup>2</sup> | 900  | 0.15mm |

| 物料号       | 订货号    | 材料              | 标称电流 | 横截面积              | 电线数量 | 电线直径   |
|-----------|--------|-----------------|------|-------------------|------|--------|
| RTCB15-25 | 503420 | Copper,<br>聚氯乙烯 | 150A | 25mm <sup>2</sup> | 1416 | 0.15mm |
| RTCB15-30 | 503430 | Copper,<br>聚氯乙烯 | 180A | 30mm <sup>2</sup> | 1680 | 0.15mm |
| RTCB15-50 | 503440 | Copper,<br>聚氯乙烯 | 250A | 50mm <sup>2</sup> | 2820 | 0.15mm |

Table 2/2

| 物料号       | 订货号    | 长度  | 直径      | 单位重量    |
|-----------|--------|-----|---------|---------|
| RTCB15-10 | 503400 | 25m | 7 mm    | 0.12 kg |
| RTCB15-16 | 503410 | 25m | 8 mm    | 0.18 kg |
| RTCB15-25 | 503420 | 25m | 9.5 mm  | 0.25 kg |
| RTCB15-30 | 503430 | 25m | 10 mm   | 0.35 kg |
| RTCB15-50 | 503440 | 25m | 12.5 mm | 0.58 kg |

绝缘厚度: 1 mm

绝缘电压: 450V

可燃性等级: UL<sup>®</sup> 94V-0

温度: 70 °C Max

## 其他产品详情

单位重量以每米 (3.28') 计算。

## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent

的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

**北美**

+1.800.753.9221  
，按 1 转客户服务  
，按 2 转技术支持

**欧洲**

荷兰：  
+31 800-0200135  
法国：  
+33 800 901 793

**欧洲**

德国：  
800 1890272  
其他国家/地区：  
+31 13 5835404

**亚太地区**

上海：  
+ 86 21 2412 1618/19  
悉尼：  
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**