

镀锡铝制接地和中性双母线



接地和中性母线用于连接面板内的多个接地导体，并且可用于开关设备、控制设备、电气设备、风力和太阳能发电以及数据中心等各类应用。

认证



功能

镀锡铝棒可连接铜制或铝制导体

用于连接多个接地导体

倒角孔可实现方便连接

镀锡可防腐蚀

刚性棒

可使用 IRS 角钢支架、DMH 金属垫片或 DH 隔圈和垫片进行固定

快速简单的安装

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准


技术参数

材料： 铝

完成： 镀锡

物料号	EBD8AL	EBD10AL	EBD14AL	EBD20AL	EBD26AL	EBD34AL	EBD44AL
订货号	568716	568717	568718	568719	568720	568721	568722
连接数量	8	10	14	20	26	34	44
导体尺寸, IE C	(1) 16 - 35 mm ² Stranded (4) 6 - 10 mm ² 绞合线 (3) 1.5 - 6 mm ² Stranded	(1) 16 - 35 mm ² Stranded (5) 6 - 10 mm ² 绞合线 (4) 1.5 - 6 mm ² Stranded	(1) 16 - 35 mm ² Stranded (7) 6 - 10 mm ² 绞合线 (6) 1.5 - 6 mm ² Stranded	(1) 16 - 35 mm ² Stranded (1) 16 - 50 mm ² Stranded (9) 1.5 - 6 mm ² Stranded (9) 6 - 10 mm ² 绞合线	(1) 16 - 35 mm ² Stranded (1) 16 - 50 mm ² Stranded (12) 1.5 - 6 mm ² Stranded (12) 6 - 10 mm ² 绞合线	(1) 16 - 35 mm ² Stranded (1) 16 - 50 mm ² Stranded (16) 1.5 - 6 mm ² Stranded (16) 6 - 10 mm ² 绞合线	(1) 16 - 35 mm ² Stranded (1) 16 - 50 mm ² Stranded (21) 1.5 - 6 mm ² Stranded (21) 6 - 10 mm ² 绞合线
导体尺寸, UL	(1) #4 - #2 Stranded (3) #16 - #10 Stranded (4) #8 - #6 绞合线	(1) #4 - #2 Stranded (4) #16 - #10 Stranded (5) #8 - #6 绞合线	(1) #4 - #2 Stranded (6) #16 - #10 Stranded (7) #8 - #6 绞合线	(1) #1 - #1/0 Stranded (1) #4 - #2 Stranded (9) #16 - #10 Stranded (9) #8 - #6 绞合线	(1) #1 - #1/0 Stranded (1) #4 - #2 Stranded (12) #8 - #6 绞合线 (12) #16 - #10 Stranded	(1) #1 - #1/0 Stranded (1) #4 - #2 Stranded (16) #8 - #6 绞合线 (16) #16 - #10 Stranded	(1) #1 - #1/0 Stranded (1) #4 - #2 Stranded (21) #16 - #10 Stranded (21) #8 - #6 绞合线
最大额定电流	115A	115A	115A	115A	150A	150A	150A
高度 (H)	12.7 mm	12.7 mm	12.7 mm	12.7 mm	12.7 mm	12.7 mm	12.7 mm
宽度 (W)	63.5 mm	76.2 mm	89.6 mm	123.4 mm	149.3 mm	187.7 mm	229.6 mm
深度 (D)	12.7mm	12.7mm	12.7mm	12.7mm	12.7mm	12.7mm	12.7mm
单位重量	0.03 kg	0.04 kg	0.05 kg	0.07 kg	0.08 kg	0.1 kg	0.12 kg
认证详细信息		UL® 486A UL® 486B	UL® 486A UL® 486B	UL® 486A UL® 486B	UL® 486A UL® 486B	UL® 486A UL® 486B	UL® 486A UL® 486B

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE