

UFS nVent ERIFLEX Flexibar 和 IBSB 支承套件



认证



功能

套件包含 1 个轨道和 24 个固定支承模

可建立 3 个 650 毫米（25.6 英寸）的支承，能够支承 4 条 nVent ERIFLEX Flexibar

固定支承模不含卤素

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

Table 1/2

物料号	订货号	材料	导体厚度	导体宽度	高度 (H)	长度 (L)
UFS-KIT	553590	Aluminum, 聚酰胺	2 - 8 mm	15.5 - 120 mm	57.5 mm	2000mm

Table 2/2


物料号	订货号	宽度 (W)	A	B	单位重量
-----	-----	--------	---	---	------

UFS-KIT	553590	30 mm	24 mm	15 mm	2.3 kg
---------	--------	-------	-------	-------	--------

其他产品详情

建议支承间的距离为 400 毫米（15.75 英寸）。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE