


通用母线支承（高载流量）



认证



功能

通用固定系统

快速简单的安装

结构非常牢固

螺钉采用非磁性不锈钢材料制成

无卤素绝缘子

技术参数

Table 1/3


物料号	订货号	材料	最大工作电压, IEC (Ui)	工作温度	符合	可燃性等级
-----	-----	----	---------------------	------	----	-------

UBS2-10T-160	561520	钢, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless 钢 304 (EN 1.4301)	1000, 1500	-40 to 130 °C	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0
--------------	--------	--	------------	---------------	---	-----------

Table 2/3						
物料号	订货号	典型应用额定电流	每相母排	母排宽度	母排厚度	宽度 (W)
UBS2-10T-160	561520	5700 A	1 - 2	160 mm	10 mm	307 mm

Table 3/3		
物料号	订货号	A
UBS2-10T-160	561520	110 mm

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE