


# 带中性线的通用母线支承（高载流量）



## 认证



## 功能

通用固定系统

快速简单的安装

结构非常牢固

螺钉采用非磁性不锈钢材料制成

无卤素绝缘子

## 技术参数

最大工作电压，IEC (Ui): 1000;1500

可燃性等级: UL® 94V-0


工作温度: -40 to 130 °C

Table 1/2

| 物料号 | 订货号 | 材料 | 符合 | 典型应用额定电<br>流 | 每相母排 | 母排宽度 |
|-----|-----|----|----|--------------|------|------|
|-----|-----|----|----|--------------|------|------|

|               |        |                                     |                                                                           |        |       |        |
|---------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| UBS2-10TN-160 | 561870 | 钢, Glass Fibre Reinforced Polyamide | IEC® 60439.1,<br>IEC® 61439.1,<br>IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C) | 5700 A | 1 - 2 | 160 mm |
| UBS2-10TN-200 | 561880 | 钢, Glass Fibre Reinforced Polyamide | IEC® 60439.1,<br>IEC® 61439.1,<br>IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C) | 5700 A | 1 - 2 | 200 mm |
| UBS3-10TN-160 | 561540 | 钢, Glass Fibre Reinforced Polyamide | IEC® 60439.1,<br>IEC® 61439.1,<br>IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C) | 6200 A | 1 - 3 | 160 mm |
| UBS1-10TN-160 | 561500 | 钢, Glass Fibre Reinforced Polyamide | IEC® 60439.1,<br>IEC® 61439.1,<br>IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C) | 3500 A | 1     | 160 mm |

| Table 2/2     |        |       |        |        |
|---------------|--------|-------|--------|--------|
| 物料号           | 订货号    | 母排厚度  | 宽度 (W) | A      |
| UBS2-10TN-160 | 561870 | 10 mm | 480 mm | 110 mm |
| UBS2-10TN-200 | 561880 | 10 mm | 480 mm | 110 mm |
| UBS3-10TN-160 | 561540 | 10 mm | 480 mm | 110 mm |
| UBS1-10TN-160 | 561500 | 10 mm | 300 mm | 70 mm  |



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

| 北美              | 欧洲              | 欧洲             | 亚太地区                 |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| +1.800.753.9221 | 荷兰：             | 德国：            | 上海：                  |
| ，按 1 转客户服务      | +31 800-0200135 | 800 1890272    | + 86 21 2412 1618/19 |
| ，按 2 转技术支持      | 法国：             | 其他国家/地区：       | 悉尼：                  |
|                 | +33 800 901 793 | +31 13 5835404 | +61 2 9751 8500      |



我们强大的品牌组合：

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE