

Air-to-Air Heat Exchanger, MIX



Industrial air-to-air heat exchangers offer a cost effective, low maintenance enclosure cooling.

认证



功能

Ambient temperature range: - 5 °C to + 55 °C

Finish: RAL 7035 for the galvanized steel versions

Pack quantity: 1

技术参数

电缆长度: 3m

额定频率: 50 – 60Hz

材料: 镀锌钢

防护等级: IP54

Table 1/1						
物料号	容量（瓦特/摄氏度）	容量（瓦特/华氏度）	标称电压	高度	宽度	深度
MIX22CX0B	22W	72W	115V	413mm	189mm	149mm
MIX36BX0B	36W	97W	230V	771mm	316mm	103mm
MIX50BX0B	50W	122W	230V	771mm	316mm	103mm
MIX22BX0B	22W	72W	230V	413mm	189mm	149mm
MIX36CX0B	36W	97W	115V	771mm	316mm	103mm
MIX50CX0B	50W	122W	115V	771mm	316mm	103mm
MIX80BX0B	80W	176W	230V	1260mm	317mm	148mm
MIX80CX0B	80W	176W	115V	1260mm	317mm	148mm

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE