


ClimaGuard 空对空室内型热交换器

nVent Hoffman's ClimaGuard Indoor Heat Exchangers offer reliable closed-loop cooling while sealing out temperature extremes, dirt, dust, corrosive elements and washdown water. This robust heat exchanger allows efficient thermal transfer while ensuring maximum protection against leaks. With ClimaGuard Indoor Heat Exchangers providing a tight seal against air and water infiltration, units can be simply surface-mounted to an enclosure with no loss of enclosure integrity.



工业标准

UR/cUR

UR/cUR Recognized

XR20 和 XR29-08 型号的 12 型

Type 3R on XR29-18 and larger models when surface mounted vertically on an enclosure

CE

EAC

功能

流线型美观设计，无可外露的安装导轨；轻薄设计，可安装在较窄或较浅的机柜上

碳钢金属面板，适用于恶劣工厂环境

无过滤器设计，少维护、易清洗

可靠的高品质轴承风扇和叶轮，使装置安静运行、可靠性更高

法兰接口，易于安装

出厂前，每台产品都经过严苛的功能测试

附赠安装五金件、密封条和用户手册，使用更方便。

四个紧固件，便于拆卸前盖，方便取放

Unique counterflow aluminum core for high-efficiency and high-performance heat transfer, except for the XR20 and XR29-08 which use a modified heat pipe core

Models for 115 and 230 VAC power input

Operating temperature range from -20 F/-29 C to 140 F/60 C

技术参数

颜色: 浅灰色

材料: 低碳钢

完成: 粉末涂层

颜色代码: RAL 7035

Table 1/1						
物料号	订货号	容量（瓦特/华氏度）	容量（瓦特/摄氏度）	标称电压	高度	宽度
XR290826012	11341	8W	14W	230V	749mm	254mm
XR200416012	11336	4W	7W	115V	508mm	191mm
XR290816012	11338	8W	14W	115V	749mm	254mm
XR291826012	11343	18W	32W	230V	753mm	260mm
XR472426012	11345	24W	43W	230V	1198mm	260mm

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE