

Connection Terminal Plate, WO60



Connection terminal plate for many different conductor types.

工业标准

UL

CSA

GL

功能

Description: Connection terminal plate, 3-pole, with cover cap.

For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Rated voltage: 690 V

Rated peak withstand current I_{pk} max: 40.5 kA (01240), 56.3 kA (01243)

Pack quantity: 1 pc.

Approvals: CSA, UL, GL

技术参数

Table 1/1						
物料号	高度	宽度	深度	材料	完成	颜色
01240	54mm	25mm	32mm	塑料	纹理	浅灰色
01243	81mm	25mm	32mm	塑料	纹理	浅灰色

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE