


Copper Busbars, WO60



Standard tin-plated Cu busbars used together with busbar supports.

工业标准

UL

CSA

GL

功能

Description: Tin-plated Cu busbars. The Cu busbar is effectively protected against aggressive media.

Material: Cu-ETP R300 (EN13601), tinned

Length: 2400 mm

Pack quantity: 1 pc.

Approvals: CSA, UL, GL

技术参数

Table 1/1						
物料号	高度	宽度	深度	材料	完成	横截面积
01618	5mm	12mm	2400mm	铜	镀锡	60mm ²
01619	5mm	15mm	2400mm	铜	镀锡	75mm ²
01620	5mm	20mm	2400mm	铜	镀锡	100mm ²
01621	5mm	25mm	2400mm	铜	镀锡	125mm ²
01623	10mm	12mm	2400mm	铜	镀锡	120mm ²
01622	5mm	30mm	2400mm	铜	镀锡	150mm ²
01624	10mm	20mm	2400mm	铜	镀锡	200mm ²
01625	10mm	30mm	2400mm	铜	镀锡	300mm ²

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE