


Crossboard Connection Module, WOCB



Safe and convenient connection module for the CrossBoard platform.

工业标准

UL

IEC

功能

Description: Connection module 16 mm², 3-pole with integrated spring terminals 1.5 - 16 mm². Cover cap included.

Rated voltage: 690 V

Rated current: 63 A

Power dissipation at 80% load: 2.9 W

Dimensions: 22.5 × 160 × 115 mm

Pack quantity: 1 pc.

Approvals: IEC,UL

技术参数

Table 1/1						
物料号	高度	宽度	深度	材料	完成	颜色
01592	22.5mm	160mm	115mm	塑料	平滑哑光	浅灰色

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE