

门开关，壁挂式机柜，ADSW

门控开关可用于在门开闭时打开或关闭电灯或其他电气设备，而无需进行任何手动干预。



功能

Description: Door switch to activate any electrical device (lighting, signalling, alarms, etc.) designed for wall mounted enclosures. Cable entry M20. In stainless steel enclosures, machining is required.

Switch capacity: 3 A / 240 V.

Approvals: CE, EAC, cULus listed.

Pack quantity: 1 piece with mounting accessories.

技术参数

Table 1/1						
物料号	订货号	高度	宽度	深度	标称电压	最大电流
ADSW01	ADSW01	30mm	31mm	62mm	240V	3A

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE