

机柜杆固定，EPF



可使用此杆固定套件将机柜安装在各种杆上的所需高度。

功能

Description: Accessory to fix enclosures onto poles. Maximum load of 900 N.

Material: Galvanized steel.

Minimum pole diameter: 80 mm.

Maximum pole diameter: 250 mm.

Pack quantity: 2 profiles, 2 circular mounting strips for pole attachment and mounting accessories.

技术参数

厚度: 3mm
完成: 镀锌
材料: 低碳钢

Table 1/1						
物料号	订货号	高度	宽度	深度	外壳材料	产品系列
EPF0300	EPF0300	35mm	296mm	25mm	低碳钢, 聚酯	壁挂式安装, 接线盒
EPF0600	EPF0600	35mm	596mm	25mm	低碳钢, 聚酯	壁挂式安装, 接线盒
EPF0500	EPF0500	35mm	496mm	25mm	低碳钢, 聚酯	壁挂式安装, 接线盒
EPF0400	EPF0400	35mm	396mm	25mm	低碳钢, 聚酯	壁挂式安装, 接线盒
EPF0800	EPF0800	35mm	796mm	25mm	低碳钢, 聚酯	壁挂式安装, 接线盒

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE