


FS66S 19-inch Rack Angle



Rack angles accommodate 19-inch equipment. Furnished in pairs.

功能

All necessary mounting hardware is included.

技术参数

Table 1/1					
物料号	材料	完成	厚度	适配外壳高度	快速发货
FMPM1800G000S	低碳钢	镀锌	2mm	1800mm	No
FMPM2100G000S	低碳钢	镀锌	2mm	2100mm	No
FMPM2300G000S	低碳钢	镀锌	2mm	2300mm	No
FMPM2200G000S	低碳钢	镀锌	2.5mm	2200mm	No
FMPM2000G000S	低碳钢	镀锌	2.5mm	2000mm	No
FMPM1500G000S	低碳钢	镀锌	2.5mm	1500mm	No

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE