

Fusion G7 100mm Plinth Base

安装在 Fusion G7 机柜下的 100
毫米底座可提供空间让线缆从下方穿入。



功能

包含安装五金件，带底座

Constructed of 1.5-mm thick (16 gauge) steel sides and 2.5-mm thick (12 gauge) corners

技术参数

颜色: 墨黑色
材料: 低碳钢
完成: 粉末涂层
颜色代码: RAL 9005

Table 1/1			
物料号	厚度	适配框架	快速发货
FUPL8040C901S	1.5mm	800 x 400mm	No
FUPL9042C901S	1.5mm	900 x 425mm	No
FUPL8030C901S	1.5mm	800 x 300mm	No
FUPL9032C901S	1.5mm	900 x 325mm	No

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE