

Fusion G7 全高侧面安装板



镀锌板全高侧面安装板。

功能

安装五金件随安装板一起提供

技术参数

完成： 镀锌
材料： 低碳钢

Table 1/1					
物料号	高度	宽度	厚度	适配框架	快速发货
FUMP1025G020S	955mm	193mm	1.5mm	1000 x 250mm	No
FUMP1030G020S	955mm	241mm	1.5mm	1000 x 300mm	No
FUMP1040G020S	955mm	342mm	1.5mm	1000 x 400mm	No
FUMP1230G020S	1156mm	241mm	1.5mm	1200 x 300mm	No
FUMP1232G020S	1156mm	266mm	1.5mm	1200 x 325mm	No
FUMP1240G020S	1156mm	342mm	1.5mm	1200 x 400mm	No
FUMP1532G020S	1455mm	266mm	1.5mm	1500 x 325mm	No
FUMP1542G020S	1455mm	365mm	1.5mm	1500 x 425mm	No
FUMP3015G020S	254mm	91mm	1.5mm	300 x 150mm	No
FUMP3020G020S	254mm	142mm	1.5mm	300 x 200mm	No
FUMP3022G020S	254mm	167mm	1.5mm	300 x 225mm	No
FUMP4015G020S	356mm	91mm	1.5mm	400 x 150mm	No
FUMP4022G020S	356mm	167mm	1.5mm	400 x 225mm	No
FUMP5022G020S	455mm	167mm	1.5mm	500 x 225mm	No
FUMP5030G020S	455mm	241mm	1.5mm	500 x 300mm	No

物料号	高度	宽度	厚度	适配框架	快速发货
FUMP6020G020S	556mm	142mm	1.5mm	600 x 200mm	No
FUMP6022G020S	556mm	167mm	1.5mm	600 x 225mm	No
FUMP6030G020S	556mm	241mm	1.5mm	600 x 300mm	No
FUMP6032G020S	556mm	266mm	1.5mm	600 x 325mm	No
FUMP6040G020S	556mm	342mm	1.5mm	600 x 400mm	No
FUMP7025G020S	655mm	193mm	1.5mm	700 x 250mm	No
FUMP8022G020S	754mm	167mm	1.5mm	800 x 225mm	No
FUMP8030G020S	754mm	241mm	1.5mm	800 x 300mm	No
FUMP8032G020S	754mm	266mm	1.5mm	800 x 325mm	No
FUMP8042G020S	754mm	365mm	1.5mm	800 x 425mm	No

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE