

Fusion G7 半高侧面安装板



Fusion G7 半高侧面安装板，配有安装五金件。

功能

Fusion G7 半高侧面安装板，配有安装五金件。

技术参数

完成: 镀锌

材料: 低碳钢

Table 1/1

物料号	高度	宽度	厚度	适配框架	快速发货
FUMP1025G030S	470mm	193mm	1.5mm	1000 x 250mm	No
FUMP1030G030S	470mm	241mm	1.5mm	1000 x 300mm	No
FUMP1040G030S	470mm	342mm	1.5mm	1000 x 400mm	No
FUMP1230G030S	569mm	241mm	1.5mm	1200 x 300mm	No
FUMP1232G030S	569mm	342mm	1.5mm	1200 x 400mm	No
FUMP1240G030S	569mm	266mm	1.5mm	1200 x 325mm	No
FUMP1532G030S	719mm	266mm	1.5mm	1500 x 325mm	No
FUMP1542G030S	719mm	365mm	1.5mm	1500 x 425mm	No
FUMP3015G030S	119mm	91mm	1.5mm	300 x 150mm	No
FUMP3020G030S	119mm	142mm	1.5mm	300 x 200mm	No
FUMP3022G030S	119mm	167mm	1.5mm	300 x 225mm	No
FUMP4015G030S	170mm	91mm	1.5mm	400 x 150mm	No
FUMP4022G030S	170mm	167mm	1.5mm	400 x 225mm	No
FUMP5022G030S	221mm	167mm	1.5mm	500 x 225mm	No
FUMP5030G030S	221mm	241mm	1.5mm	500 x 300mm	No

物料号	高度	宽度	厚度	适配框架	快速发货
FUMP6020G030S	269mm	142mm	1.5mm	600 x 200mm	No
FUMP6022G030S	269mm	167mm	1.5mm	600 x 225mm	No
FUMP6030G030S	269mm	241mm	1.5mm	600 x 300mm	No
FUMP6032G030S	269mm	266mm	1.5mm	600 x 325mm	No
FUMP6040G030S	269mm	342mm	1.5mm	600 x 400mm	No
FUMP7025G030S	320mm	193mm	1.5mm	700 x 250mm	No
FUMP8022G030S	371mm	167mm	1.5mm	800 x 225mm	No
FUMP8030G030S	371mm	241mm	1.5mm	800 x 300mm	No
FUMP8032G030S	371mm	266mm	1.5mm	800 x 325mm	No
FUMP8042G030S	371mm	365mm	1.5mm	800 x 425mm	No

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE