


PE/N Busbar Support, WO60

1-pole busbar support, for a wide range of busbar sizes.



功能

Description: PE/N-support. Individually mountable. N-PE connection easy to make.

Rated voltage: 690 V

Rated isolation voltage U_i : 1000 V

Rated surge voltage U_{imp} : 6 kV

Short circuit withstand: 14 kA (max 400 mm distance between supports)

技术参数

Table 1/1						
物料号	高度	宽度	深度	材料	完成	颜色
01356	20mm	65mm	50mm	塑料, 钢	平滑	浅灰色
01601	20mm	164mm	50mm	塑料, 钢	平滑	浅灰色

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE