

Plinths, MSNS



The plinth allows for cabling without any restrictions in accordance with the VDE 0113 standard. Installing cables is made easy as the plinth creates extra space underneath the console.

功能

Description: Allowing cabling without any restrictions and in accordance with the VDE 0113 standard. The plinth consists of four corner pieces with removable plates. Available 100 mm and 200 mm high.

Material: Corner pieces 3 mm and panels 1.5 mm AISI 304 pre-grained stainless steel.

Finish: 400 pre-grained stainless steel.

Pack quantity: 1 plinth with mounting material.

技术参数

厚度: 1.5mm
完成: 拉丝
材料: 不锈钢 304

Table 1/1					
物料号	高度	宽度	深度	产品系列	快速发货
MSNS1065	100mm	600mm	500mm	人机界面	No
MSNS2065	200mm	600mm	500mm	人机界面	No
MSNS1085	100mm	800mm	500mm	人机界面	No
MSNS2085	200mm	800mm	500mm	人机界面	No
MSNS1105	100mm	1000mm	500mm	人机界面	No
MSNS2105	200mm	1000mm	500mm	人机界面	No
MSNS1125	100mm	1200mm	500mm	人机界面	No
MSNS2125	200mm	1200mm	500mm	人机界面	No
MSNS1064	100mm	600mm	400mm	人机界面	No
MSNS2064	200mm	600mm	400mm	人机界面	No
MSNS1084	100mm	800mm	400mm	人机界面	No
MSNS2084	200mm	800mm	400mm	人机界面	No
MSNS1104	100mm	1000mm	400mm	人机界面	No
MSNS2104	200mm	1000mm	400mm	人机界面	No
MSNS1124	100mm	1200mm	400mm	人机界面	No

物料号	高度	宽度	深度	产品系列	快速发货
MSNS2124	200mm	1200mm	400mm	人机界面	No

其他产品详情

For consoles 1600 mm wide use 2 x 800 mm wide plinth.

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE