

ProLine G2 底座



安装在机柜下的 ProLine G2 底座可提供空间让线缆从下方穿过。

功能

机柜底座的四个面可安装线缆管理附件

坚固的铸铝支撑角，具有卓越的负载性能

角块可以在安装盖板之前安装到框架底座部，盖板可在装配之后和发货之前安装

包含安装五金件

Stackable up to 400mm in height using Plinth Base Stacking Kit (not included)

100 mm or 200 mm options

To maintain a NEMA Type 12 environmental rating, gland plate must also be used in the base of the enclosure

技术参数

厚度: 1.52mm

颜色: 墨黑色

完成: 粉末涂层

颜色代码: RAL 9005

Table 1/1						
物料号	订货号	高度	宽度	深度	材料	快速发货
P2BP2125	31118	193mm	1199mm	464mm	低碳钢	No
P2BP286	31145	193mm	799mm	564mm	低碳钢	No
P2BP2106	31115	193mm	999mm	564mm	低碳钢	No
P2BP265	31135	193mm	599mm	464mm	低碳钢	No
P2BP2105	31113	193mm	999mm	464mm	低碳钢	No
P2BP285	31143	193mm	799mm	464mm	低碳钢	No

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE