

ProLine G2 侧板



ProLine G2

实心侧板安装到机柜框架的侧面，并包含创新的设计元素，以确保快速安装和增强的结构支撑。

功能

顶部有铰链挂钩，便于对齐

侧板折弯出采用折叠压边结构以增强结构强度，保护用户免受锋利边缘伤害

无缝聚氨酯密封条（已认可 UL 元件）提供防水、防尘密封，防止湿气和污染物

使用平头螺钉连接到机柜框架

无需拆下侧板，门板即可左右互换，无需拆下侧盖

用于 ProLine G2 框架的侧面

不适合作为机柜之间的隔板（请使用 ProLine G2 隔板面板）

两个接地螺柱

包含所有安装五金件

侧板电镀表面涂有油漆

技术参数

颜色: 浅灰色
颜色代码: RAL 7035

Table 1/1						
物料号	订货号	高度	宽度	深度	材料	完成
P2CS205	31342	1983mm	464mm	20mm	低碳钢	粉末涂层
P2CS124	33653	1183mm	364mm	20mm	低碳钢	粉末涂层
P2CS206	31344	1983mm	564mm	20mm	低碳钢	粉末涂层
P2CS164	31327	1583mm	364mm	20mm	低碳钢	粉末涂层
P2CS84	33685	783mm	364mm	20mm	低碳钢	粉末涂层
P2CS104	33686	983mm	364mm	20mm	低碳钢	粉末涂层

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE