

Rain Hood, ASST



A stainless steel rain hood provides shelter via a sloped roof and protects installed components from accumulated water dripping into the enclosure when the door is opened.

功能

包含安装五金件

Description: To be fitted as an outdoor shelter on stainless steel wall mounted enclosures. The roof is slightly sloped and has a drip strip. Machining is required. Dimensions of the enclosure will be increased by H: 60 mm, W: 20 mm and D: 20 mm

Material: AISI 304 / AISI 316L pre-grained stainless steel

Finish: 400 pre-grained stainless steel

Pack quantity: 1 rain hood with mounting material

Additional information: ASST is not compatible with 180° MMHS hinges

技术参数

完成： 拉丝

Table 1/1						
物料号	高度	宽度	深度	材料	外壳材料	产品系列
ASST103	59mm	1000mm	300mm	不锈钢 304	低碳钢	壁挂式安装
ASST103-316	59mm	1000mm	300mm	不锈钢 316L	低碳钢	壁挂式安装
ASST123	59mm	1200mm	300mm	不锈钢 304	低碳钢	壁挂式安装
ASST123-316	59mm	1200mm	300mm	不锈钢 316L	低碳钢	壁挂式安装
ASST124	59mm	1200mm	400mm	不锈钢 304	低碳钢	壁挂式安装
ASST124-316	59mm	1200mm	400mm	不锈钢 316L	低碳钢	壁挂式安装
ASST042	59mm	400mm	210mm	不锈钢 304	低碳钢	壁挂式安装
ASST042-316	59mm	400mm	210mm	不锈钢 316L	低碳钢	壁挂式安装
ASST062	59mm	600mm	210mm	不锈钢 304	低碳钢	壁挂式安装
ASST062-316	59mm	600mm	210mm	不锈钢 316L	低碳钢	壁挂式安装
ASST063	59mm	600mm	300mm	不锈钢 304	低碳钢	壁挂式安装
ASST063-316	59mm	600mm	300mm	不锈钢 316L	低碳钢	壁挂式安装
ASST083	59mm	800mm	300mm	不锈钢 304	低碳钢	壁挂式安装
ASST083-316	59mm	800mm	300mm	不锈钢 316L	低碳钢	壁挂式安装
ASST084	59mm	800mm	400mm	不锈钢 304	低碳钢	壁挂式安装
ASST084-316	59mm	800mm	400mm	不锈钢 316L	低碳钢	壁挂式安装

Not suitable for AFS.

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE