

凸起式侧门，DNSR



盖住并保护安装到外壳侧面的连接器和组件，以固定和保护重要连接。编组板

MM（可选）为连接器提供了安装面。可使用可选电缆固定条，从顶部或底部进行布线。

功能

说明：200 mm

宽的护盖，顶部和底部带有电缆入口。随附一个密封座和垫圈。孔洞图案相当于外壳的框架，用于安装电缆固定条。

材料：2 mm。

表面处理：RAL 7035 结构粉末涂层。

防护等级：符合 IP55 Type 12 和 HPPG01 标准。

安装要求：增加分隔板 SPD 或编组板 MM，以安装连接器并分隔侧舱。

包装数量：1 件，带安装配件。

技术参数

厚度: 2mm
颜色: 浅灰色
材料: 低碳钢
完成: 粉末涂层
颜色代码: RAL 7035

Table 1/1						
物料号	订货号	高度	宽度	深度	外壳材料	快速发货
DNSR2006R5	DNSR2006R5	2000mm	600mm	195mm	低碳钢	No
DNSR2005R5	DNSR2005R5	2000mm	500mm	195mm	低碳钢	No

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE