

## Side Plinths, PA



如果需要，这些基座侧板可以封闭机柜下面的额外空间。

### 功能

---

Description: Side covers for plinth P, strengthened by folded edges.

Material: 1.5 mm mild steel.

Finish: RAL 7022 structured powder coating.

Pack quantity: 2 pieces for height 100 mm and 4 pieces for height 200 mm.

技术参数

厚度: 1.5mm  
材料: 低碳钢  
完成: 粉末涂层  
颜色代码: RAL 7022  
颜色: 本影灰

| Table 1/1 |        |       |       |      |         |      |
|-----------|--------|-------|-------|------|---------|------|
| 物料号       | 订货号    | 高度    | 宽度    | 深度   | 兼容的外壳深度 | 外壳材料 |
| PA1026    | PA1026 | 100mm | 114mm | 21mm | 260mm   | 低碳钢  |
| PA1030    | PA1030 | 100mm | 154mm | 21mm | 300mm   | 低碳钢  |
| PA2026    | PA2026 | 200mm | 114mm | 21mm | 260mm   | 低碳钢  |
| PA2030    | PA2030 | 200mm | 154mm | 21mm | 300mm   | 低碳钢  |
| PA1040    | PA1040 | 100mm | 254mm | 21mm | 400mm   | 低碳钢  |
| PA2040    | PA2040 | 200mm | 254mm | 21mm | 400mm   | 低碳钢  |

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**