

标准进线盖板，AF



可轻松对进线盖板进行加工，以满足确切要求。

功能

Description: Gland plates for the standard gland opening.

Material: 1.4 mm mild steel.

Finish: RAL 7035 structured powder coating.

Pack quantity: 1 piece.

技术参数

高度: 1mm
厚度: 1.4mm
颜色: 浅灰色
材料: 低碳钢
完成: 粉末涂层
颜色代码: RAL 7035

Table 1/1						
物料号	订货号	宽度	深度	压盖板类型	压盖板开口宽度	压盖板开口深度
AF00SR5	AF00SR5	142mm	88mm	0S	110mm	56mm
AF01R5	AF01R5	242mm	128mm	1	210mm	96mm
AF01SR5	AF01SR5	242mm	88mm	1S	210mm	56mm
AF02R5	AF02R5	342mm	128mm	2	310mm	96mm
AF02SR5	AF02SR5	342mm	88mm	2S	310mm	56mm
AF03R5	AF03R5	442mm	128mm	3	410mm	96mm
AF03SR5	AF03SR5	442mm	88mm	3S	410mm	56mm
AF04R5	AF04R5	542mm	128mm	4	510mm	96mm

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE