


TFP 排气格栅



适用于 TFP 过滤风扇的 TYPE1 或 Type 12 排气选项

功能

TFP Exhaust Grilles includes standard replacement filters that are washable foam (Type 1) or disposable (Type 12)

To maintain UL Type 12 rating on the enclosure, UL Type 12 filters must be used on the fan package inlet

技术参数

Table 1/1						
物料号	订货号	高度	宽度	深度	材料	完成
TEP4	12774	159mm	186mm	35mm	复合	平滑哑光
TEP4UL12	12777	159mm	186mm	35mm	复合	平滑哑光
TEP6	12775	197mm	224mm	32mm	复合	平滑哑光
TEP6UL12	12778	197mm	224mm	32mm	复合	平滑哑光
TEP6SS	11231	197mm	224mm	32mm	不锈钢 304	拉丝
TEP10	12776	299mm	329mm	34mm	复合	平滑哑光
TEP10UL12	12781	299mm	329mm	34mm	复合	平滑哑光
TEP10SS	11232	299mm	329mm	34mm	不锈钢 304	拉丝

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE