

通风底板，CVB



可与通风底座 PV 结合使用。实现 33% 的通风。

功能

Description: Can be used in combination with a ventilated plinth PV. 33% ventilated.

Material: 1.5 mm perforated zinc plated steel.

Pack quantity: 3 pieces, 4 pieces for D>600mm, with mounting material.

Mounting requirements: Use in combination with ventilated plinths PV.

技术参数

厚度: 1.5mm
完成: 镀锌
材料: 低碳钢

Table 1/1						
物料号	订货号	高度	宽度	深度	外壳材料	产品系列
CVB0604		23mm	600mm	400mm	低碳钢, 镀锌钢	独立
CVB0605		23mm	600mm	500mm	低碳钢, 镀锌钢	独立
CVB0606	CVB0606	23mm	600mm	600mm	低碳钢, 镀锌钢	独立
CVB0608	CVB0608	23mm	600mm	800mm	低碳钢, 镀锌钢	独立
CVB0804		23mm	800mm	400mm	低碳钢, 镀锌钢	独立
CVB0805		23mm	800mm	500mm	低碳钢, 镀锌钢	独立
CVB0806	CVB0806	23mm	800mm	600mm	低碳钢, 镀锌钢	独立
CVB0808	CVB0808	23mm	800mm	800mm	低碳钢, 镀锌钢	独立
CVB1004		23mm	1000mm	400mm	低碳钢, 镀锌钢	独立
CVB1005		23mm	1000mm	500mm	低碳钢, 镀锌钢	独立
CVB1006		23mm	1000mm	600mm	低碳钢, 镀锌钢	独立
CVB1008		23mm	1000mm	800mm	低碳钢, 镀锌钢	独立
CVB1206	CVB1206	23mm	1200mm	600mm	低碳钢, 镀锌钢	独立
CVB1208	CVB1208	23mm	1200mm	800mm	低碳钢, 镀锌钢	独立

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE