

风扇，DFN

该风扇可以安装在机柜顶部内侧或者外侧，使柜体逐步冷却。



功能

Description: Two ventilation fan versions: DFN01 for mounting to a surface from below, DFN02 for mounting on top of a surface, with flow always pointing upwards. Extra contact provided for thermostat connection.

Voltage: 220-240 VAC.

Air circulation: 160 m³/h.

Power of the fan: 19 Watt.

Pack quantity: 1 set with finger guards and mounting screws.

Note: For easy connection use wiring kit DFN61.

技术参数

- 颜色： 黑灰色
- 材料： 塑料
- 完成： 平滑哑光

Table 1/1						
物料号	订货号	高度	宽度	深度	安装	标称电压
DFN02	DFN02	119mm	119mm	42mm	顶部	220V
DFN01	DFN01	119mm	119mm	42mm	内部	220V

其他产品详情

When ventilator holes are not used they can be closed with DFC closing plates.

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE