

A12 Standard Coupler, Plain, Worldwide Design



认证



功能

Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction

Slim design maintains concrete cover

Installs quickly and easily

技术参数

完成: 普通

材料: 钢

设计版本: 全球 (全球可供货的材料)

Table 1/2						
物料号	钢筋尺寸, 公制	钢筋尺寸, 美国	钢筋尺寸, 加拿大	六角宽度 (W)	直径 (Ø)	长度 (L)
EL12A12N	12 mm	#4	10M	17 mm		50mm
EL10A12N	10 mm	#3		17 mm		49mm
EL14A12N	14 mm			22 mm		56mm
EL16A12N	16 mm	#5	15M	22 mm		61mm
EL18A12N	18 mm			27 mm		72mm
EL20A12N	20 mm	#6	20M	27 mm		87mm
EL22A12N	22 mm	#7		30 mm		91mm
EL25A12N	25 mm	#8	25M		35 mm	97mm
EL28A12N	28 mm	#9	30M		40 mm	101mm
EL32A12N	32 mm	#10			45 mm	108mm
EL38A12N	38 mm	#12			55 mm	124mm
EL40A12N	40 mm				55 mm	131mm
EL30A12N	30 mm				40 mm	121mm
EL34A12N	34 mm				45 mm	128mm
EL36A12N	36 mm	#11	35M		50 mm	121mm

物料号	钢筋尺寸, 公制	钢筋尺寸, 美国	钢筋尺寸, 加拿大	六角宽度 (W)	直径 (Ø)	长度 (L)
EL57TA12N	57 mm	#18	55M		80 mm	192mm
EL43TA12N	43 mm	#14	45M		60 mm	158mm
EL50TA12N	50 mm				70 mm	166mm

Table 2/2				
物料号	杆深 (BD)	杆间隙 (BG)	单位重量	认证
EL12A12N	19mm	12mm	0.06 kg	ITB, LA City Approval, Kontrollrådet, IAPMO®-UES, DIBt, ACRS, TZUS, CARES, AFCAB, Kontrollrådet, KOMO, nVent LENTON EPD - Product Specific, RISE
EL10A12N	18mm	13mm	0.07 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific, DIBt, Kontrollrådet, CARES, ITB, TZUS, RISE, ACRS, AFCAB
EL14A12N	21mm	14mm	0.13 kg	Kontrollrådet, ACRS, AFCAB, KOMO, LA City Approval, nVent LENTON EPD - Product Specific, TZUS, RISE, IAPMO®-UES, DIBt, ITB, CARES, Kontrollrådet

物料号	杆深 (BD)	杆间隙 (BG)	单位重量	认证
EL16A12N	24mm	13mm	0.13 kg	Kontrollrådet, Kontrollrådet, KOMO, LA City Approval, AFCAB, TZUS, IAPMO®-UES, RISE, DIBt, CARES, nVent LENTON EPD - Product Specific, ITB, ACRS
EL18A12N	29mm	14mm	0.25 kg	LA City Approval, TZUS, IAPMO®-UES, nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS, ITB
EL20A12N	35mm	17mm	0.27 kg	Kontrollrådet, LA City Approval, IAPMO®- UES, Kontrollrådet, TZUS, AFCAB, RISE, CARES, ACRS, DIBt, nVent LENTON EPD - Product Specific, ITB, KOMO
EL22A12N	37mm	17mm	0.35 kg	IAPMO®-UES, nVent LENTON EPD - Product Specific, TZUS, ACRS, LA City Approval, ITB
EL25A12N	40mm	17mm	0.44 kg	ACRS, LA City Approval, RISE, Kontrollrådet, IAPMO®-UES, TZUS, Kontrollrådet, nVent LENTON EPD - Product Specific, KOMO, DIBt, CARES, AFCAB, ITB


物料号	杆深 (BD)	杆间隙 (BG)	单位重量	认证
EL28A12N	42mm	17mm	0.61 kg	IAPMO®-UES, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, LA City Approval, ITB, KOMO, ACRS, DIBt
EL32A12N	45mm	18mm	0.79 kg	Kontrollrådet, ITB, IAPMO®-UES, CARES, TZUS, KOMO, AFCAB, ACRS, Kontrollrådet, LA City Approval, nVent LENTON EPD - Product Specific, RISE, DIBt
EL38A12N	53mm	18mm	1.41 kg	IAPMO®-UES, nVent LENTON EPD - Product Specific, LA City Approval, ACRS
EL40A12N	57mm	17mm	1.4 kg	TZUS, LA City Approval, DIBt, RISE, ITB, IAPMO®-UES, nVent LENTON EPD - Product Specific, AFCAB, CARES, Kontrollrådet, ACRS
EL30A12N	52mm	17mm	0.69 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific, IAPMO®-UES, LA City Approval, ACRS
EL34A12N	55mm	18mm	0.89 kg	ACRS, LA City Approval, nVent LENTON EPD - Product Specific, IAPMO®-UES
EL36A12N	52mm	17mm	1.08 kg	TZUS, LA City Approval, IAPMO®-UES, ACRS, nVent LENTON EPD - Product Specific

物料号	杆深 (BD)	杆间隙 (BG)	单位重量	认证
EL57TA12N	83mm	26mm	4.45 kg	LA City Approval, nVent LENTON EPD - Product Specific, IAPMO®-UES
EL43TA12N	66mm	26mm	2.07 kg	LA City Approval, nVent LENTON EPD - Product Specific, IAPMO®-UES
EL50TA12N	70mm	26mm	2.91 kg	LA City Approval, CARES, IAPMO®-UES, nVent LENTON EPD - Product Specific

其他产品详情

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE