

A2 Standard Coupler, Plain



认证



功能

Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction

Slim design maintains concrete cover

Installs quickly and easily

技术参数

完成: 普通
耦合器保护器: 标准
材料: 钢

Table 1/2

物料号	钢筋尺寸, 公制	钢筋尺寸, 美国	钢筋尺寸, 加拿大	六角宽度 (W)	直径 (Ø)	长度 (L)
EL12A2N	12 mm	#4	10M	17 mm		42mm

物料号	钢筋尺寸，公制	钢筋尺寸，美国	钢筋尺寸，加拿大	六角宽度 (W)	直径 (Ø)	长度 (L)
EL10A2N	10 mm	#3		17 mm		48mm
EL14A2N	14 mm			22 mm		50mm
EL16A2N	16 mm	#5	15M	22 mm		56mm
EL18A2N	18 mm			27 mm		61mm
EL20A2N	20 mm	#6	20M	27 mm		72mm
EL22A2N	22 mm	#7			32 mm	81mm
EL25A2N	25 mm	#8	25M		36 mm	86mm
EL28A2N	28 mm	#9	30M		40 mm	92mm
EL30A2N	30 mm				45 mm	92mm
EL38A2N	38 mm	#12			53 mm	106mm
EL32A2N	32 mm	#10			45 mm	97mm
EL34A2N	34 mm				48 mm	97mm
EL36A2N	36 mm	#11	35M		50 mm	102mm
EL40A2N	40 mm				55 mm	127mm
EL43TA2N	43 mm	#14	45M		60 mm	137mm
EL57TA2N	57 mm	#18	55M		80 mm	168mm

物料号	钢筋尺寸, 公制	钢筋尺寸, 美国	钢筋尺寸, 加拿大	六角宽度 (W)	直径 (Ø)	长度 (L)
EL50TA2N	50 mm				70 mm	167mm


Table 2/2				
物料号	杆深 (BD)	杆间隙 (BG)	单位重量	认证
EL12A2N	15mm	12mm	0.06 kg	LA City Approval, IAPMO®-UES, CARES
EL10A2N	18mm	12mm	0.08 kg	
EL14A2N	19mm	12mm	0.12 kg	
EL16A2N	22mm	12mm	0.12 kg	IAPMO®-UES, LA City Approval, CARES, DCL
EL18A2N	24mm	13mm	0.21 kg	
EL20A2N	28mm	16mm	0.23 kg	DCL, LA City Approval, IAPMO®-UES, CARES
EL22A2N	32mm	17mm	0.35 kg	LA City Approval, IAPMO®-UES
EL25A2N	34mm	18mm	0.43 kg	LA City Approval, DCL, CARES, IAPMO®-UES
EL28A2N	38mm	16mm	0.58 kg	LA City Approval, IAPMO®-UES
EL30A2N	38mm	16mm	0.81 kg	
EL38A2N	44mm	18mm	1.14 kg	
EL32A2N	40mm	17mm	0.73 kg	DCL, LA City Approval, CARES, IAPMO®-UES
EL34A2N	40mm	17mm	0.92 kg	

物料号	杆深 (BD)	杆间隙 (BG)	单位重量	认证
EL36A2N	43mm	16mm	0.99 kg	LA City Approval, IAPMO®-UES
EL40A2N	55mm	17mm	1.36 kg	LA City Approval, IAPMO®-UES
EL43TA2N	56mm	25mm	1.92 kg	LA City Approval, IAPMO®-UES
EL57TA2N	71mm	26mm	4.14 kg	LA City Approval, IAPMO®-UES
EL50TA2N	71mm	25mm	3 kg	IAPMO®-UES, DCL, LA City Approval

其他产品详情

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE