

A2 Standard Transition Coupler, Plain



认证



功能

Designed to splice different diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction

Slim design maintains concrete cover

Installs quickly and easily

技术参数

完成: 普通

材料: 钢

Table 1/2


物料号	钢筋尺寸, 公制	钢筋尺寸, 美国	钢筋尺寸, 加拿大	直径 (Ø)	长度 (L)	杆深 1 (BD1)
EL2520A2N	25 mm, 20 mm	#8, #6	25M, 20M	36 mm	89mm	34mm

物料号	钢筋尺寸, 公制	钢筋尺寸, 美国	钢筋尺寸, 加拿大	直径 (Ø)	长度 (L)	杆深 1 (BD1)
EL2825A2N	28 mm, 25 mm	#9, #8	30M, 25M	40 mm	97mm	38mm
EL3228A2N	32 mm, 28 mm	#10, #9		45 mm	105mm	40mm
EL3225A2N	32 mm, 25 mm	#10, #8		45 mm	101mm	40mm
EL4025A2N	40 mm, 25 mm			55 mm	117mm	55mm
EL4032A2N	40 mm, 32 mm			55 mm	122mm	55mm
EL43T36A2N	43 mm, 36 mm	#14, #11	45M, 35M	60 mm	131mm	56mm

Table 2/2				
物料号	杆深 2 (BD2)	杆间隙 (BG)	单位重量	认证
EL2520A2N	28mm	27mm	0.51 kg	CARES, DCL
EL2825A2N	34mm	25mm	0.66 kg	LA City Approval, IAPMO®-UES
EL3228A2N	38mm	27mm	0.87 kg	LA City Approval, IAPMO®-UES
EL3225A2N	34mm	27mm	0.88 kg	DCL, CARES
EL4025A2N	34mm	27mm	1.52 kg	CARES
EL4032A2N	40mm	27mm	1.52 kg	CARES, DCL
EL43T36A2N	43mm	32mm	1.98 kg	IAPMO®-UES, LA City Approval

其他产品详情

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE