


# A2D6 Mechanical Anchor for Future Extension, Plain



## 功能

Replaces conventional hooked reinforcing bar

Commonly used for future extensions in both beam/column and roof/column connections

Head area exceeds 5x bar area (net 4x)

## 技术参数

完成: 普通

材料: 钢

100% 美国国内内容: 是

Table 1/2

| 物料号      | 钢筋尺寸, 公制 | 钢筋尺寸, 美国 | 钢筋尺寸, 加拿大 | 直径 1 (Ø1) | 直径 2 (Ø2) | 长度 1 (L1) |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| EL12A2D6 | 12 mm    | #4       | 10M       | 35 mm     |           | 41 mm     |
| EL16A2D6 | 16 mm    | #5       | 15M       | 38 mm     |           | 56 mm     |
| EL20A2D6 | 20 mm    | #6       | 20M       | 48 mm     |           | 71 mm     |

| 物料号       | 钢筋尺寸, 公制 | 钢筋尺寸, 美国 | 钢筋尺寸, 加拿大 | 直径 1 (Ø1) | 直径 2 (Ø2) | 长度 1 (L1) |
|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| EL43TA2D6 | 43 mm    | #14      | 45M       | 102 mm    | 64 mm     | 101 mm    |
| EL57TA2D6 | 57 mm    | #18      | 55M       | 130 mm    | 76 mm     | 164 mm    |
| EL22A2D6  | 22 mm    | #7       |           | 51 mm     |           | 80 mm     |
| EL25A2D6  | 25 mm    | #8       | 25M       | 57 mm     |           | 85 mm     |
| EL28A2D6  | 28 mm    | #9       | 30M       | 70 mm     |           | 91 mm     |
| EL32A2D6  | 32 mm    | #10      |           | 76 mm     |           | 96 mm     |
| EL36A2D6  | 36 mm    | #11      | 35M       | 83 mm     |           | 100 mm    |


| Table 2/2 |           |         |          |
|-----------|-----------|---------|----------|
| 物料号       | 长度 2 (L2) | 杆深 (BD) | 单位重量     |
| EL12A2D6  |           | 15mm    | 0.28 kg  |
| EL16A2D6  |           | 22mm    | 0.43 kg  |
| EL20A2D6  |           | 28mm    | 0.87 kg  |
| EL43TA2D6 | 25 mm     | 56mm    | 6.32 kg  |
| EL57TA2D6 | 25 mm     | 71mm    | 12.81 kg |
| EL22A2D6  |           | 32mm    | 1.1 kg   |
| EL25A2D6  |           | 35mm    | 1.46 kg  |
| EL28A2D6  |           | 38mm    | 2.39 kg  |

| 物料号      | 长度 2 (L2) | 杆深 (BD) | 单位重量    |
|----------|-----------|---------|---------|
| EL32A2D6 |           | 40mm    | 2.94 kg |
| EL36A2D6 |           | 43mm    | 3.6 kg  |

其他产品详情

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

| 北美              | 欧洲              | 欧洲             | 亚太地区                 |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| +1.800.753.9221 | 荷兰：             | 德国：            | 上海：                  |
| ，按 1 转客户服务      | +31 800-0200135 | 800 1890272    | + 86 21 2412 1618/19 |
| ，按 2 转技术支持      | 法国：             | 其他国家/地区：       | 悉尼：                  |
|                 | +33 800 901 793 | +31 13 5835404 | +61 2 9751 8500      |



我们强大的品牌组合：  
CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE