


D14 Mechanical Anchor, Plain, Worldwide Design



认证



功能

Replaces conventional hooked reinforcing bar

Simplifies reinforcing bar placement and lowers placing costs

Head area exceeds 10x bar area (net 9x)

技术参数

完成: 普通
材料: 钢
设计版本: 全球 (全球可供货的材料)

Table 1/2

物料号	钢筋尺寸, 公制	钢筋尺寸, 美国	钢筋尺寸, 加拿大	直径 1 (Ø1)	直径 2 (Ø2)	长度 1 (L1)
EL10D14N	10 mm	#3		35 mm		18 mm
EL12D14N	12 mm	#4	10M	45 mm		18 mm
EL14D14N	14 mm			45 mm		21 mm
EL16D14N	16 mm	#5	15M	55 mm		24 mm
EL18D14N	18 mm			60 mm		29 mm
EL20D14N	20 mm	#6	20M	65 mm		35 mm
EL28D14N	28 mm	#9	30M	95 mm	80 mm	42 mm
EL30D14N	30 mm			95 mm	80 mm	52 mm
EL32D14N	32 mm	#10		105 mm	80 mm	45 mm
EL34D14N	34 mm			110 mm	80 mm	55 mm
EL36D14N	36 mm	#11	35M	115 mm	80 mm	52 mm
EL38D14N	38 mm	#12		120 mm	80 mm	53 mm
EL40D14N	40 mm			130 mm	58 mm	57 mm
EL22D14N	22 mm	#7		70 mm		37 mm
EL25D14N	25 mm	#8	25M	80 mm		40 mm
EL50TD14N	50 mm			160 mm	80 mm	71 mm

Table 2/2

物料号	长度 2 (L2)	单位重量	认证
EL10D14N		0.12 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific, DIBt, AFCAB, ITB, TZUS
EL12D14N		0.21 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific, RISE, CARES, AFCAB, DIBt, ITB, TZUS
EL14D14N		0.24 kg	AFCAB, ITB, CARES, nVent LENTON EPD - Product Specific, RISE, DIBt, TZUS
EL16D14N		0.41 kg	CARES, ITB, AFCAB, nVent LENTON EPD - Product Specific, RISE, DIBt, TZUS
EL18D14N		0.6 kg	ITB, nVent LENTON EPD - Product Specific, TZUS
EL20D14N		0.83 kg	CARES, AFCAB, ITB, nVent LENTON EPD - Product Specific, RISE, DIBt, TZUS
EL28D14N	25 mm	1.93 kg	DIBt, ITB, nVent LENTON EPD - Product Specific, TZUS
EL30D14N	25 mm	2.48 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific
EL32D14N	25 mm	2.35 kg	AFCAB, DIBt, ITB, TZUS
EL34D14N	25 mm	3.23 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific
EL36D14N	25 mm	3.16 kg	TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific
EL38D14N	25 mm	3.49 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific
EL40D14N	26 mm	6 kg	DIBt, AFCAB, TZUS, ITB
EL22D14N		1.03 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific, TZUS, ITB

物料号	长度 2 (L2)	单位重量	认证
EL25D14N		1.43 kg	AFCAB, CARES, RISE, nVent LENTON EPD - Product Specific, ITB, TZUS, DIBt
EL50TD14N	38 mm	11.25 kg	

设计符合: ACI 318;AS3600;ASTM A970


其他产品详情

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Thread does not need to be flush with end of nVent LENTON Terminator. Thread may be +/- 2 threads from backside of coupler.

For EL32D14WN, EL40D14WN and EL50TD14WN, Diameter 2 (Ø2) is larger than Diameter 1 (Ø1).

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE