

D6 Mechanical Anchor with Male Bar, One Piece



The one-piece D6 mechanical anchor is used when there is not an adequate length of reinforcing bar to be threaded in a standard nVent LENTON threading machine. This anchor is ideal for use in segmental construction when the mating elements have limited space or are severely congested. This system, when combined with the nVent LENTON Form Saver, eliminates hooked bar congestion, protruding dowels and the need to drill holes in expensive formwork.

功能

Replaces conventional hooked reinforcing bar

Simplifies reinforcing bar placement and lowers placing costs

Color coded bar end protector protects the nVent LENTON taper thread while in transit

Head area exceeds 5x bar area (net 4x)

技术参数

Table 1/2

物料号	材料	完成	100% 美国国内内容	钢筋尺寸, 公制	钢筋尺寸, 美国	钢筋尺寸, 加拿大
EL12D6X5M	钢	普通	是	12 mm	#4	10M

Table 2/2


物料号	直径 1 (Ø1)	直径 2 (Ø2)	长度 (L)	A	单位重量	包装数量
EL12D6X5M	35 mm	14 mm	127mm	14 mm	0.23 kg	60

设计符合: ACI 318;AS3600;ASTM A970

其他产品详情

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE