


# P14 Position Coupler, Plain, Worldwide Design



## 认证



## 功能

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction

## 技术参数

|       |               |
|-------|---------------|
| 完成:   | 普通            |
| 材料:   | 钢             |
| 设计版本: | 全球 (全球可供货的材料) |

Table 1/2

| 物料号        | 钢筋尺寸, 公制 | 钢筋尺寸, 美国 | 钢筋尺寸, 加拿大 | 直径 (Ø) | 长度 1 (L1) | 长度 2 (L2) |
|------------|----------|----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| EL12P14LN  | 12 mm    | #4       | 10M       | 25 mm  | 98 mm     | 105 mm    |
| EL14P14LN  | 14 mm    |          |           | 25 mm  | 105 mm    | 112 mm    |
| EL10P14LN  | 10 mm    | #3       |           | 25 mm  | 94 mm     | 101 mm    |
| EL16P14LN  | 16 mm    | #5       | 15M       | 30 mm  | 112 mm    | 119 mm    |
| EL18P14LN  | 18 mm    |          |           | 35 mm  | 125 mm    | 131 mm    |
| EL20P14LN  | 20 mm    | #6       | 20M       | 35 mm  | 152 mm    | 163 mm    |
| EL22P14LN  | 22 mm    | #7       |           | 40 mm  | 160 mm    | 172 mm    |
| EL25P14LN  | 25 mm    | #8       | 25M       | 45 mm  | 169 mm    | 180 mm    |
| EL28P14LN  | 28 mm    | #9       | 30M       | 50 mm  | 175 mm    | 187 mm    |
| EL32P14LN  | 32 mm    | #10      |           | 60 mm  | 192 mm    | 203 mm    |
| EL30P14LN  | 30 mm    |          |           | 55 mm  | 198 mm    | 209 mm    |
| EL36P14LN  | 36 mm    | #11      | 35M       | 65 mm  | 207 mm    | 218 mm    |
| EL38P14LN  | 38 mm    | #12      |           | 70 mm  | 212 mm    | 223 mm    |
| EL34P14LN  | 34 mm    |          |           | 60 mm  | 213 mm    | 224 mm    |
| EL40P14LN  | 40 mm    |          |           | 70 mm  | 221 mm    | 232 mm    |
| EL43TP14LN | 43 mm    | #14      | 45M       | 75 mm  | 274 mm    | 295 mm    |

| 物料号        | 钢筋尺寸, 公制 | 钢筋尺寸, 美国 | 钢筋尺寸, 加拿大 | 直径 (Ø) | 长度 1 (L1) | 长度 2 (L2) |
|------------|----------|----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| EL50TP14LN | 50 mm    |          |           | 90 mm  | 287 mm    | 308 mm    |
| EL57TP14LN | 57 mm    | #18      | 55M       | 100 mm | 320 mm    | 341 mm    |

| Table 2/2 |         |             |             |            |         |                                                                                                                    |
|-----------|---------|-------------|-------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 物料号       | 杆深 (BD) | 杆间隙 1 (BG1) | 杆间隙 2 (BG2) | 联轴器主体 (CB) | 单位重量    | 认证                                                                                                                 |
| EL12P14LN | 19mm    | 60mm        | 67mm        | 46mm       | 0.26 kg | CARES, KOMO, AFCAB, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS, Kontrollrådet, Kontrollrådet, ITB, DIBt, RISE |
| EL14P14LN | 21mm    | 63mm        | 70mm        | 51mm       | 0.26 kg | KOMO, AFCAB, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, CARES, ACRS, Kontrollrådet, Kontrollrådet, ITB, DIBt, RISE |
| EL10P14LN | 18mm    | 58mm        | 65mm        | 42mm       | 0.27 kg | DIBt, AFCAB, RISE, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS, Kontrollrådet, ITB                             |

| 物料号       | 杆深 (BD) | 杆间隙 1 (BG1) | 杆间隙 2 (BG2) | 联轴器主体(CB) | 单位重量    | 认证                                                                                                                      |
|-----------|---------|-------------|-------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EL16P14LN | 24mm    | 64mm        | 71mm        | 54mm      | 0.44 kg | CARES, KOMO, AFCAB, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, DCL, ACRS, Kontrollrådet, Kontrollrådet, ITB, DIBt, RISE |
| EL18P14LN | 29mm    | 67mm        | 73mm        | 61mm      | 0.58 kg | ITB, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS                                                                    |
| EL20P14LN | 35mm    | 82mm        | 93mm        | 76mm      | 0.76 kg | CARES, KOMO, AFCAB, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, DCL, ACRS, Kontrollrådet, Kontrollrådet, ITB, DIBt, RISE |
| EL22P14LN | 37mm    | 86mm        | 98mm        | 80mm      | 1.09 kg | TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS, ITB                                                                    |
| EL25P14LN | 40mm    | 89mm        | 100mm       | 86mm      | 1.32 kg | CARES, KOMO, AFCAB, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS, Kontrollrådet, Kontrollrådet, ITB, DIBt, DCL, RISE |


| 物料号        | 杆深 (BD) | 杆间隙 1 (BG1) | 杆间隙 2 (BG2) | 联轴器主体(CB) | 单位重量    | 认证                                                                                                                      |
|------------|---------|-------------|-------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EL28P14LN  | 42mm    | 91mm        | 103mm       | 90mm      | 1.72 kg | KOMO, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS, ITB, DIBt                                                        |
| EL32P14LN  | 45mm    | 102mm       | 113mm       | 96mm      | 2.72 kg | CARES, KOMO, AFCAB, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, DCL, ACRS, Kontrollrådet, Kontrollrådet, ITB, DIBt, RISE |
| EL30P14LN  | 52mm    | 94mm        | 105mm       | 102mm     | 2.19 kg | nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS                                                                               |
| EL36P14LN  | 52mm    | 103mm       | 114mm       | 105mm     | 3.37 kg | TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS                                                                         |
| EL38P14LN  | 53mm    | 106mm       | 117mm       | 106mm     | 4.12 kg | nVent LENTON EPD - Product Specific                                                                                     |
| EL34P14LN  | 55mm    | 103mm       | 114mm       | 107mm     | 2.83 kg | nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS                                                                               |
| EL40P14LN  | 57mm    | 107mm       | 118mm       | 112mm     | 4.14 kg | CARES, AFCAB, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, DCL, ACRS, Kontrollrådet, ITB, DIBt, RISE                      |
| EL43TP14LN | 66mm    | 142mm       | 163mm       | 142mm     | 5.99 kg | nVent LENTON EPD - Product Specific                                                                                     |

| 物料号        | 杆深 (BD) | 杆间隙 1 (BG1) | 杆间隙 2 (BG2) | 联轴器主体(CB) | 单位重量     | 认证                                                       |
|------------|---------|-------------|-------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------|
| EL50TP14LN | 70mm    | 147mm       | 168mm       | 148mm     | 8.52 kg  | nVent LENTON<br>EPD - Product<br>Specific, DCL,<br>CARES |
| EL57TP14LN | 83mm    | 154mm       | 175mm       | 168mm     | 12.05 kg | nVent LENTON<br>EPD - Product<br>Specific                |

### 其他产品详情

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

图



### 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

| 北美              | 欧洲              | 欧洲             | 亚太地区                 |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| +1.800.753.9221 | 荷兰：             | 德国：            | 上海：                  |
| ，按 1 转客户服务      | +31 800-0200135 | 800 1890272    | + 86 21 2412 1618/19 |
| ，按 2 转技术支持      | 法国：             | 其他国家/地区：       | 悉尼：                  |
|                 | +33 800 901 793 | +31 13 5835404 | +61 2 9751 8500      |



我们强大的品牌组合:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE