


P14 Position Coupler, Stainless Steel



Stainless steel couplers are specified whenever corrosive environmental conditions combine with the need for high load-bearing strength. nVent LENTON stainless steel couplers are commonly used when the construction materials may come into contact with de-icing salts, salt water or marine environments. Typical applications include bridges and bridge decks.

功能

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction

Duplex 2205 stainless steel provides a unique combination of strength and corrosion resistance

技术参数

Table 1/3

物料号	材料	完成	联轴器调整	钢筋尺寸, 公制	钢筋尺寸, 美国	钢筋尺寸, 加拿大
EL20P14LSSN	双相不锈钢 2205 (EN 1.4462)	普通	标准	20 mm	#6	20M

Table 2/3

物料号	直径 (Ø)	长度 1 (L1)	长度 2 (L2)	杆深 (BD)	杆间隙 1 (BG1)	杆间隙 2 (BG2)
EL20P14LSSN	35 mm	152 mm	163 mm	35mm	82mm	93mm

Table 3/3

物料号	联轴器主体 (CB)	单位重量
-----	------------	------

EL20P14LSSN


76mm

0.36 kg

其他产品详情

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE