

PPP Parallel Plastic Screw-In Plug for P13/P14, Worldwide Design



功能

Designed for use with the P13/P14 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Color coded for the appropriate coupler size


技术参数

设计版本： 全球（全球可供货的材料）

Table 1/1						
物料号	钢筋尺寸, 公制	钢筋尺寸, 美国	钢筋尺寸, 加拿大	直径 (Ø)	高度 (H)	颜色
EL12PPPNB100	12 mm	#4	10M	25 mm	13 mm	红色
EL16PPPNB100	16 mm	#5	15M	30 mm	13 mm	黑色
EL28PPPNB50	28 mm	#9	30M	50 mm	16 mm	黑色

物料号	钢筋尺寸，公制	钢筋尺寸，美国	钢筋尺寸，加拿大	直径 (Ø)	高度 (H)	颜色
EL20PPPNB100	20 mm	#6	20M	35 mm	16 mm	黄色
EL32PPPNB50	32 mm	#10		60 mm	16 mm	黄色
EL25PPPNB100	25 mm	#8	25M	45 mm	16 mm	红色
EL22PPPNB100	22 mm	#7		40 mm	16 mm	蓝色
EL40PPPNB25	40 mm			70 mm	16 mm	绿色
EL36PPPNB25	36 mm	#11	35M	65 mm	16 mm	蓝色

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE